

Garant**GARANT Master Mute wisselsnijkop, rechts, Systeem / plaatafmeting: DM/3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264838 DM/3
GTIN	4067263707868
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264930, 264934 en 264938.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Technische beschrijving

Minimale voorboor- \varnothing D_{\min}	50 mm
Middenverplaatsing L_3	27 mm
geschikte wisselplaat	TN.. 1604..
Aanzethoek	91 graden
Onderlegplaat	269005 15
Kniehefboomschroef	259018 19
Kniehefboom	259015 20

Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
Totale lengte L	26 mm
Serie	Master Mute
ISO-code wisselsnijkop	PTFNR
Systeem	DM
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop