



Professionele plastic drum "Cube"33N



Bestelgegevens

Bestelnummer	081113 33N
GTIN	4007123637485
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

De kabelhaspels voldoen aan de specificaties van DGUV I 203-006 (voorheen BGI 608). Kunststof kabelhaspel met omrolbeveiliging en praktische inklapbare handgreep.

Functie:

IP44: er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Opmerking:

Een geschikte houder voor montage op GARANT gereedschapswagens en werkbankwagens vindt u op 914935 1.

Technische beschrijving

slagvast en spatwaterdicht	Categorie 2 (K2) volgens BGI
IP-klasse	IP 44
Kabellengte	33 m
Aantal contactdozen	4

Kabelklasse	H07RN-F
Materiaal kabel	Neopreen
Nominaal vermogen afgerold	3500 (16A) W
Materiaal behuizing	Kunststof
Diagnosesysteem aanwezig	ja
Energievoorziening	Netvoeding
Kabelopbouw	3G1,5
Producttype	Kabelhaspel