

Garant**GARANT Master Mute wisselsnijkop, rechts, Systeem / plaatafmeting: DM/2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264838 DM/2
GTIN	4067263707851
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264930, 264934 en 264938.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Technische beschrijving

Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
Systeem	DM
Kniehefboom	259015 19
Middenverplaatsing L ₃	27 mm
Serie	Master Mute
ISO-code wisselsnijkop	PDUNR
Kniehefboomschroef	259018 18

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	50 mm
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Totale lengte L	26 mm
Aanzethoek	93 graden
Onderlegplaat	269005 14
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop