

Garant**GARANT Master Mute wisselsnijkop, rechts, Systeem / plaatafmeting: DM/7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264838 DM/7
GTIN	4067263707905
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264930, 264934 en 264938.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	TC.. 16T3..
Aanzethoek	93 graden
Systeem	DM
Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
Minimale voorboor- \varnothing D_{min}	50 mm
Middenverplaatsing L_3	32 mm
Totale lengte L	27 mm

Serie	Master Mute
Wisselplaatschroef	269028 50
ISO-code wisselsnijkop	STFCR
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop