

Garant**GARANT Master Mute wisselsnijkop, links, Systeem / plaatafmeting: DM/7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264839 DM/7
GTIN	4067263708001
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264930, 264934 en 264938.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L ₃	32 mm
ISO-code wisselsnijkop	STFCL
Totale lengte L	27 mm
Wisselplaatschroef	269028 50
Serie	Master Mute
geschikte wisselplaat	TC.. 16T3..
Systeem	DM

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Aanzethoek	93 graden
Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop