

Garant**GARANT Master Mute wisselsnijkop, links, Systeem / plaatafmeting: DM/10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264839 DM/10
GTIN	4067263708032
Artikelklasse	29D

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor draadsnijplaten maat 22.

T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 264930, 264934 en 264938.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	269028 51
Middenverplaatsing L_3	25,7 mm
Totale lengte L	30 mm
Systeem	DM
Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
geschikte wisselplaat	22
Serie	Master Mute
Minimale voorboor- $\varnothing D_{min}$	47 mm
ISO-code wisselsnijkop	SIL
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

