

Garant**GARANT Master Mute wisselsnijkop, links, Systeem / plaatafmeting: DM/9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264839 DM/9
GTIN	4067263708025
Artikelklasse	29D

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor draadsnijplaten maat 16.

T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 264930, 264934 en 264938.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Technische beschrijving

Totale lengte L	27 mm
Systeem	DM
Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
geschikte wisselplaat	16
ISO-code wisselsnijkop	SIL
Middenverplaatsing L ₃	23,7 mm

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	45 mm
Wisselplaatschroef	269028 50
Serie	Master Mute
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop