

Garant**GARANT Master Mute wisselsnijkop, links, Systeem / plaatafmeting: DM/8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264839 DM/8
GTIN	4067263708018
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264930, 264934 en 264938.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	269028 49
Systeem	DM
ISO-code wisselsnijkop	SVUCL
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Aanzethoek	93 graden
Totale lengte L	32 mm
Serie	Master Mute
Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1604..
Middenverplaatsing L_3	27 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

