

**Garant****GARANT Master Mute wisselsnijkop, links, Systeem / plaatafmeting: DM/5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264839 DM/5
GTIN	4067263707981
Artikelklasse	29D

**Omschrijving****T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264930, 264934 en 264938.

**Opmerking:**

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroef	269028 49
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	50 mm
ISO-code wisselsnijkop	SCLCL
Totale lengte L	27 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Aanzethoek	95 graden
Systeem	DM

Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	27 mm
Serie	Master Mute
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop