

Garant**GARANT Master Mute wisselsnijkop, links, Systeem / plaatafmeting: DM/4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264839 DM/4
GTIN	4067263707974
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264930, 264934 en 264938.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	27 mm
ISO-code wisselsnijkop	PWLNL
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Onderlegplaat	269005 16
Kniehefboomschroef	259018 18
Serie	Master Mute
Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
Aanzethoek	95 graden
Systeem	DM
Minimale voorboor- $\varnothing D_{min}$	50 mm
Totale lengte L	26 mm
Kniehefboom	259015 18
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja

Producttype

Snijkop