

Garant
GARANT Master Mute wisselsnijkop, links, Systeem / plaatafmeting: DM/3

Bestelgegevens

Bestelnummer	264839 DM/3
GTIN	4067263707967
Artikelklasse	29D

Omschrijving
T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 264930, 264934 en 264938.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	TN.. 1604..
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Kniehefboomschroef	259018 19
Totale lengte L	26 mm
Kniehefboom	259015 20
Onderlegplaat	269005 15
Middenverplaatsing L_3	27 mm

Systeem	DM
Aanzethoek	91 graden
ISO-code wisselsnijkop	PTFNL
Serie	Master Mute
Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop