

Garant
GARANT Master Mute wisselsnijkop, links, Systeem / plaatafmeting: DM/2

Bestelgegevens

Bestelnummer	264839 DM/2
GTIN	4067263707950
Artikelklasse	29D

Omschrijving
T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 264930, 264934 en 264938.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Technische beschrijving

ISO-code wisselsnijkop	PDUNL
Middenverplaatsing L_3	27 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{min}$	50 mm
Totale lengte L	26 mm
Kniehefboomschroef	259018 18
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Systeem	DM

Aanzethoek	93 graden
Onderlegplaat	269005 14
Serie	Master Mute
Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
Kniehefboom	259015 19
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop