

**BDMT 170408 ER-JT, PR1225, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227537 ST1400
GTIN	4960664609475
Artikelklasse	25A

Omschrijving**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Exact 90° tot $a_p = 9$ mm.

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding f_z per tand: 0,09 – 0,22 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,09 – 0,22 mm
Type	ST1400
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	BDMT 170408 ER-JT
Soort	PR1225
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	M
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		