

**metabo****Accu-boorschroefmachine zonder accu Met Quick-systeem, Type: BSLBLQ****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070271 BSLBLQ
GTIN	4061792122727
Artikelklasse	03D

**Omschrijving****Uitvoering:****Accu-boorschroefmachine met en zonder Metabo Quick-systeem.**

Het **Quick-systeem bespaart veel tijd** bij het regelmatig wisselen tussen boren en schroeven. In een paar seconden wordt de boorhouder met boor vervangen door bithouders en bits, zonder gereedschap.

Kies uit een **complete uitrusting** met 2 accupacks, lader en een robuuste kunststof koffer, of de **machine zonder accessoires** in de doos als u al een paar accu's hebt. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk accupacks en laders kopen. Overigens vallen alle Metabo-accu's onder **een garantie van 3 jaar**, ongeacht het aantal oplaadcycli.

Extra details zoals de heldere **led-werklamp** en de praktische **riemhaak** bieden nog meer comfort tijdens het werken.

- **Borstelloze boorschroefmachine met extreem compact ontwerp voor universele toepassingen.**
- **Metabo Quick-systeem: snelle wissel van gereedschapsopname en inzetgereedschap voor flexibel werken.**
- **Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links te bevestigen.**

Voor de zwaarste toepassingen raden we borstelloze types aan. Deze kunt u onmiddellijk herkennen aan de "BL" in de aanduiding. Ze hebben bovendien een thermische overbelastingsbeveiliging die de motor tegen oververhitting beschermt.

**Voordeel:**

**100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.**

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

**Levering:**

Inclusief snelwisselboorhouder, zonder accu en lader.

**Opmerking:**

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

**Technische beschrijving**

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Aantal inbegrepen accu's	0
Maximaal draaimoment hard	60 Nm
Verpakking	Metabox
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Motortype	Borstelloos
Accuspanning	18 V
Fabrikantnummer	BS 18 L BL Q
Accutype	Lithium-ion
Maximale spiraalboor-Ø in hout	32 mm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Maximaal draaimoment zacht	25 Nm
Typisch gebruik	Medium
Energievoorziening	Netvoeding
Onbelast toerental	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Onbelast toerental	0 - 1850 min <sup>-1</sup>
Gewicht inclusief accu	1,4 kg
Gewicht zonder accu	0,92 kg
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	18V
USP2	Borstelloze motor, snelspanhouder-spanbereik 1,5-13, zonder accu

---

**Accessoires**

Acculader Type ASC55	073890 ASC55
AccupackLi-Power Accucapaciteit 5,2 Ah	073870 5,2
AccupackLi-Power Accucapaciteit 2 Ah	073870 2
AccupackLi-Power Accucapaciteit 4 Ah	073870 4