

metabo**Accu-boorschroefmachine met Li-ion-accu, Type: BSLBL****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070260 BSLBL
GTIN	4007430337528
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:****Accu-boorschroefmachine met en zonder Metabo Quick-systeem.**

Het **Quick-systeem bespaart veel tijd** bij het regelmatig wisselen tussen boren en schroeven. In een paar seconden wordt de boorhouder met boor vervangen door bithouders en bits, zonder gereedschap.

Kies uit een **complete uitrusting** met 2 accupacks, lader en een robuuste kunststof koffer, of de **machine zonder accessoires** in de doos als u al een paar accu's hebt. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk accupacks en laders kopen. Overigens krijgt u op alle Metabo-accupacks **een garantie van 3 jaar**, ongeacht het aantal laadcycli.

Extra details zoals de heldere **led-werklamp** en de praktische **riemhaak** bieden nog meer comfort tijdens het werken.

- **Borstelloze boorschroefmachine met extreem compact ontwerp voor universele toepassingen.**
- **Geïntegreerde led-werklamp met nalichtende functie voor optimale helderheid in het werkgebied.**
- **Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links te bevestigen.**

Voor de zwaarste toepassingen raden we borstelloze types aan. Deze kunt u onmiddellijk herkennen aan de "BL" in de aanduiding. Ze hebben bovendien een thermische overbelastingsbeveiliging die de motor tegen oververhitting beschermt.

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief snelspanboorhouder, 2x accu, lader en metaBOX.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

Technische beschrijving

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Maximale spiraalboor-Ø in hout	32 mm
Typisch gebruik	Medium
Aantal inbegrepen accu's	2
Motortype	Borstelloos
Maximaal draaimoment zacht	25 Nm
Fabrikantnummer	BS 18 L BL
Maximaal draaimoment hard	60 Nm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Verpakking	Metabox
Accutype	Lithium-ion
Accuspanning	18 V
Energievoorziening	Netvoeding
Accucapaciteit	2 Ah
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Onbelast toerental	0 - 550 min ⁻¹
Onbelast toerental	0 - 1850 min ⁻¹
Gewicht zonder accu	0,87 kg
Gewicht inclusief accu	1,3 kg
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	18V
USP2	Snelspanhouder-spanbereik 1,5-13, in METABOX

Accessoires

Acculader Type ASC55	073890 ASC55
AccupackLi-Power Accucapaciteit 5,2 Ah	073870 5,2
AccupackLi-Power Accucapaciteit 4 Ah	073870 4
AccupackLi-Power Accucapaciteit 2 Ah	073870 2