

metabo**Accu-boorschroefmachine zonder accu, Type: BSLTXBLI****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 070261 BSLTXBLI |
| GTIN | 4061792188136 |
| Artikelklasse | 03D |

Omschrijving**Uitvoering:****Accu-boorschroefmachine met en zonder Metabo Quick-systeem.**

Het **Quick-systeem bespaart veel tijd** bij het regelmatig wisselen tussen boren en schroeven. In een paar seconden wordt de boorhouder met boor vervangen door bithouders en bits, zonder gereedschap.

Kies uit een **complete uitrusting** met 2 accupacks, lader en een robuuste kunststof koffer, of de **machine zonder accessoires** in de doos als u al een paar accu's hebt. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk accupacks en laders kopen. Overigens vallen alle Metabo-accu's onder **een garantie van 3 jaar**, ongeacht het aantal oplaadcycli.

Extra details zoals de heldere **led-werklamp** en de praktische **riemhaak** bieden nog meer comfort tijdens het werken.

- **Inschakelbaar impulsbedrijf voor het eruit draaien van vastzittende schroeven en het aanboren op gladde oppervlakken.**
- **Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met grotere precisie voor nauwkeurig en gevoelig werken.**
- **Borstelloze boorschroefmachine met maximaal vermogen voor de zwaarste toepassingen.**
- **Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting.**
- **Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen kick-back bij het blokkeren van de boor - voor een goede bescherming van de gebruiker.**

• **Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links te bevestigen.**

Voor de zwaarste toepassingen raden we borstelloze types aan. Deze kunt u onmiddellijk herkennen aan de "BL" in de aanduiding. Ze hebben bovendien een thermische overbelastingsbeveiliging die de motor tegen oververhitting beschermt.

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief snelspanboorhouder, zonder accu en lader.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

Technische beschrijving

| | |
|--|----------------------------|
| Aantal inbegrepen accu's | 0 |
| Maximale spiraalboor-Ø in staal | 13 mm |
| Maximale spiraalboor-Ø in hout | 68 mm |
| Maximaal draaimoment hard | 130 Nm |
| Typisch gebruik | Heavy Duty |
| Accutype | Lithium-ion |
| Accuspanning | 18 V |
| Snelspanhouder spanbereik | 1,5 - 13 mm |
| Verpakking | Metabox |
| Energievoorziening | Netvoeding |
| Fabrikantnummer | BS 18 LTX BL I |
| Motortype | Borstelloos |
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Type CAS 18 V |
| Maximaal draaimoment zacht | 65 Nm |
| Gewicht zonder accu | 1,7 kg |
| Onbelast toerental | 0 - 550 min ⁻¹ |
| Onbelast toerental | 0 - 2000 min ⁻¹ |
| Gewicht inclusief accu | 2,2 kg |
| Producttype | Boorschroefmachine |

| | |
|------|--|
| USP1 | 18V |
| USP2 | Borstelloze motor, zonder accu, snelspanhouder-spanbereik 1,5-13 |

Accessoires

| | |
|--|--------------|
| Acculader Type ASC55 | 073890 ASC55 |
| AccupackLi-Power Accucapaciteit 5,2 Ah | 073870 5,2 |
| AccupackLi-Power Accucapaciteit 2 Ah | 073870 2 |
| AccupackLi-Power Accucapaciteit 4 Ah | 073870 4 |