

metabo**Accu-boorschroefmachine zonder accu Met Quick-systeem, Type: BSLTX3BLQI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070271 BSLTX3BLQI
GTIN	4061792211643
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:****Accu-boorschroefmachine met en zonder Metabo Quick-systeem.**

Het **Quick-systeem bespaart veel tijd** bij het regelmatig wisselen tussen boren en schroeven. In een paar seconden wordt de boorhouder met boor vervangen door bithouders en bits, zonder gereedschap.

Kies uit een **complete uitrusting** met 2 accupacks, lader en een robuuste kunststof koffer, of de **machine zonder accessoires** in de doos als u al een paar accu's hebt. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk accupacks en laders kopen. Overigens vallen alle Metabo-accu's onder **een garantie van 3 jaar**, ongeacht het aantal oplaadcycli.

Extra details zoals de heldere **led-werklamp** en de praktische **riemhaak** bieden nog meer comfort tijdens het werken.

- **Inschakelbaar impulsbedrijf voor het eruit draaien van vastzittende schroeven en het aanboren op gladde oppervlakken.**
- **Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met grotere precisie voor nauwkeurig en gevoelig werken.**
- **Extreem krachtige boorschroefmachine met 3 standen en een hoog toerental voor langdurig gebruik en nog sneller boren, vooral bij zware metaaltoepassingen.**
- **Krachtige boorhouder met naspanfunctie om slippen van inzetgereedschap te voorkomen en voor een maximale rondloopnauwkeurigheid.**

- **Metabo QuickPlus-systeem: snel verwisselen van gereedschapsopname en inzetgereedschap voor flexibel werken onder maximale belasting.**
- **Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting.**
- **Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen kick-back bij het blokkeren van de boor - voor een goede bescherming van de gebruiker.**
- **Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links te bevestigen.**

Voor de zwaarste toepassingen raden we borstelloze types aan. Deze kunt u onmiddellijk herkennen aan de "BL" in de aanduiding. Ze hebben bovendien een thermische overbelastingsbeveiliging die de motor tegen oververhitting beschermt.

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief snelwisselboorhouder, zonder accu en lader.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

Technische beschrijving

Motortype	Borstelloos
Maximaal draaimoment zacht	65 Nm
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Typisch gebruik	Heavy Duty
Energievoorziening	Netvoeding
Maximale spiraalboor-Ø in staal	16 mm
Maximale spiraalboor-Ø in hout	68 mm
Aantal inbegrepen accu's	0
Verpakking	Metabox
Maximaal draaimoment hard	130 Nm
Fabrikantnummer	BS 18 LTX-3 BL Q I
Accuspanning	18 V
Accutype	Lithium-ion
Onbelast toerental	0 - 450 min ⁻¹
Onbelast toerental	0 - 2000 min ⁻¹

Onbelast toerental	0 - 4000 min ⁻¹
Gewicht inclusief accu	3 kg
Gewicht zonder accu	2 kg
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	18V
USP2	Borstelloze motor, snelspanhouder- spanbereik 1,5-13, zonder accu

Accessoires

AccupackLi-Power Accucapaciteit 5,2 Ah	073870 5,2
AccupackLi-Power Accucapaciteit 2 Ah	073870 2
AccupackLi-Power Accucapaciteit 4 Ah	073870 4
Acculader Type ASC55	073890 ASC55