

**metabo****Accu-boorschroefmachine met Li-ion-accu, Type: BSLTXBLI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070260 BSLTXBLI
GTIN	4061792187764
Artikelklasse	03D

**Omschrijving****Uitvoering:****Accu-boorschroefmachine met en zonder Metabo Quick-systeem.**

Het **Quick-systeem bespaart veel tijd** bij het regelmatig wisselen tussen boren en schroeven. In een paar seconden wordt de boorhouder met boor vervangen door bithouders en bits, zonder gereedschap.

Kies uit een **complete uitrusting** met 2 accupacks, lader en een robuuste kunststof koffer, of de **machine zonder accessoires** in de doos als u al een paar accu's hebt. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk accupacks en laders kopen. Overigens krijgt u op alle Metabo-accupacks **een garantie van 3 jaar**, ongeacht het aantal laadcycli.

Extra details zoals de heldere **led-werklamp** en de praktische **riemhaak** bieden nog meer comfort tijdens het werken.

- **Inschakelbare klopbeweging voor het losdraaien van vastzittende schroeven of het aanboren op gladde oppervlakten.**
- **Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met grotere precisie voor nauwkeurig en gevoelig werken.**
- **Borstelloze accu-boorschroefmachine met maximaal vermogen voor de zwaarste toepassingen.**
- **Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met grotere precisie voor nauwkeurig en gevoelig werken.**
- **Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting.**

- **Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen kick-back bij het blokkeren van de boor - voor een goede bescherming van de gebruiker.**
- **Geïntegreerde led-werklamp met nalichtende functie voor optimale helderheid in het werkgebied.**
- **Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links te bevestigen.**

Voor de zwaarste toepassingen raden we borstelloze types aan. Deze kunt u onmiddellijk herkennen aan de "BL" in de aanduiding. Ze hebben bovendien een thermische overbelastingsbeveiliging die de motor tegen oververhitting beschermt.

**Voordeel:**

**100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.**

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

**Levering:**

Inclusief snelspanboorhouder, 2x accu, lader en metaBOX.

**Opmerking:**

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

## Technische beschrijving

Fabrikantnummer	BS 18 LTX BL I
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Accutype	Lithium-ion
Accuspanning	18 V
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Typisch gebruik	Heavy Duty
Maximale spiraalboor-Ø in hout	68 mm
Accucapaciteit	4 Ah
Verpakking	Metabox
Maximaal draaimoment hard	130 Nm
Motortype	Borstelloos
Maximaal draaimoment zacht	65 Nm
Energievoorziening	Netvoeding
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Aantal inbegrepen accu's	2
Gewicht zonder accu	1,7 kg

Gewicht inclusief accu	2,4 kg
Onbelast toerental	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Onbelast toerental	0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	18V
USP2	Snelspanhouder-spanbereik 1,5-13, in METABOX

## Accessoires

AccupackLi-Power Accucapaciteit 2 Ah	073870 2
AccupackLi-Power Accucapaciteit 5,2 Ah	073870 5,2
AccupackLi-Power Accucapaciteit 4 Ah	073870 4
Acculader Type ASC55	073890 ASC55