



## Telescoopratel, 1/2 inch uitschuifbaar, Type: 1/2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	640288 1/2
GTIN	4018754336388
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Fixatie met vastzetting. Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien. Comfortabele, eenvoudige en snelle afstelling - ook met één hand - van de lengten via een tuimelschakelaar. Vijf vergrendelniveaus met uitschuiflengtes van 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm en 630 mm. Maximaal toegestaan draaimoment 512 Nm. De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.

#### Norm:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

#### T.b.v.:

Handbediende doppen.

### Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/2 inch
Norm	DIN 3122
totale lengte	410 - 630 mm
Aantal tanden	36
Werkhoek	10 graden
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	verchromd
met uitwerper	nee
Ratelkop losneembaar van greep	nee

Draaigreep	nee
traploos uittrekbaar	nee
Opnameboring aan uiteinde handvat	nee
Producttype	Ratel