

**Accu-slagschroefmachine, Type: GDS18450HC****Bestelgegevens**

Bestelnummer	074052 GDS18450HC
GTIN	4059952568034
Artikelklasse	03B

Omschrijving**Uitvoering:**

Accu-slagschroefmachine.

- **Rechts-/linksom draaiend.**
 - **Weergave van het acculadingsniveau.**
- 1/2 inch slagschroefmachine met bluetooth-connectivity.
- **2 bedrijfstypes voor metaal en hout. Andere parameters via de Toolbox-app individueel instelbaar.**

Levering:

Inclusief 2 x Li-ion-accu's, lader, L-BOXX.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073851 – 073867.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	GDS 18V-450 HC
Maximaal toerental 1e versnelling	1500 min ⁻¹
Onbelast toerental	1000 min ⁻¹

Onbelast toerental	1500 min ⁻¹
Onbelast toerental	2300 min ⁻¹
Aantal inbegrepen accu's	2
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Maximaal draaimoment 2e niveau	330 Nm
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Buitenvierkant
Aantal slagen	0 - 3300 min ⁻¹
Aantal slagen 2e niveau	2500 min ⁻¹
Aantal slagen 3e niveau	3300 min ⁻¹
Gewicht zonder accu	1,6 kg
Energievoorziening	Netvoeding
Maximaal draaimoment 3e niveau	450 Nm
Maximale vibratie volgens EN	14,5 m/s ²
Maximaal draaimoment 1e niveau	250 Nm
Accucapaciteit	4 Ah
Accuspanning	18 V
Aantal slagen 1e niveau	1900 min ⁻¹
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Gewicht	2,1 kg
Accutype	Lithium-ion
Maximaal toerental 2e versnelling	2300 min ⁻¹
Maximaal draaimoment hard	450 Nm
maximaal losbreekmoment	800 Nm
Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9)	M20
Gereedschapsopname afmeting	1/2 inch
Typisch gebruik	Heavy Duty
Producttype	Slagschroefmachine

