

**metabo****Boormachine, BE 75-16, Type: BEV1300-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	075070 BEV1300-2
GTIN	4007430314352
Artikelklasse	03D

## Omschrijving

### Uitvoering:

#### Voor elke boordiameter de juiste boormachine.

Elke boormachine heeft een optimaal toerentalbereik voor bepaalde boordiameters, en ze hebben ook een spindel met een binnenzeskantopname voor schroevendraaierbits, ook zonder boorhouder.

- **Robuuste drijfwerkbehuizing van gegoten aluminium voor optimale warmteafvoer en een lange levensduur.**
- **Draaibare koolborstelbrug voor maximale prestaties, zelfs bij linksom draaien, bijv. voor het losdraaien van vastzittende schroeven.**
- **Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanische ont koppeling van de aandrijving wanneer de boor is geblokkeerd voor veilig werken.**
- **Inschakelbaar impulsbedrijf voor het eruit draaien van vastzittende schroeven en het aanboren op gladde oppervlakken.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) full-wave elektronica voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden die constant blijven onder belasting.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) full-wave elektronica voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden die constant blijven onder belasting.**
- **Stelwiel voor het voorselecteren van het toerental.**
- **Drijfwerk met twee versnellingen.**
- **Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor een lange levensduur.**
- **Rechtsom-linksom draaien.**

- **Spindel met binnenzeskant voor schroevendraaierbits voor het werken zonder boorhouder.**
- **Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting.**
- **Herstartbeveiliging: voorkomt onbedoeld opstarten na stroomonderbreking.**
- **Handvat met slipvrij softgrip-oppervlak.**
- **Kabelvriendelijke kogeltule voor optimale bewegingsvrijheid tijdens het werk.**
- **Koolborstelslijtage-indicator.**

**Levering:**

Inclusief tandkransboorhouder, boorhoudersleutel en extra handvat.

## Technische beschrijving

Maximale spiraalboor-Ø in staal 1e versnelling	16 mm
Wattage	1300 W
Boorhouder-spanbereik	1,5 mm
Kabellengte	4 m
Maximaal toerental 1e versnelling	1100 min <sup>-1</sup>
Rechts-/linksom draaien	ja
Maximale spiraalboor-Ø in hout 1e versnelling	40 mm
maximaal draaimoment	16 Nm
maximaal draaimoment	44 Nm
Maximaal toerental 2e versnelling	3100 min <sup>-1</sup>
Maximale spiraalboor-Ø in hout 2e versnelling	25 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Fabrikantnummer	BEV 1300-2
Maximale spiraalboor-Ø in staal 2e versnelling	10 mm
Gewicht	2,7 kg
Spanhals-Ø	43 mm
Producttype	Boormachine, BE 75-16