

**metabo****Boormachine, BE 75-16, Type: BE850-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	075070 BE850-2
GTIN	4007430314338
Artikelklasse	03D

## Omschrijving

### Uitvoering:

#### Voor elke boordiameter de juiste boormachine.

Elke boormachine heeft een optimaal toerentalbereik voor bepaalde boordiameters, en ze hebben ook een spindel met een binnenzeskantopname voor schroevendraaiersbits, ook zonder boorhouder. De Futuro Plus snelspanboorhouder garandeert exacte boorresultaten door middel van automatisch naspannen tijdens het boren.

- **Robuuste drijfwerkbehuizing van gegoten aluminium voor optimale warmteafvoer en een lange levensduur.**
- **Draaibare koolborstelbrug voor maximale prestaties, zelfs bij linksom draaien, bijv. voor het losdraaien van vastzittende schroeven.**
- **Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanische ontkoppeling van de aandrijving wanneer de boor is geblokkeerd voor veilig werken.**
- **Vario (V)-elektronica voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden.**
- **Stelwiel voor het voorselecteren van het toerental.**
- **Drijfwerk met twee versnellingen.**
- **Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor een lange levensduur.**
- **Rechtsom-linksom draaien.**
- **Spindel met binnenzeskant voor schroevendraaiersbits voor het werken zonder boorhouder.**
- **Handvat met slipvrij softgrip-oppervlak.**
- **Kabelvriendelijke kogeltule voor optimale bewegingsvrijheid tijdens het werk.**

### Levering:

Inclusief snelspanboorhouder Futuro Plus en extra handvat.

## Technische beschrijving

Wattage	850 W
Energievoorziening	Netvoeding
Maximaal toerental 2e versnelling	3100 min <sup>-1</sup>
Spanhals-Ø	43 mm
Rechts-/linksom draaien	ja
Maximale spiraalboor-Ø in staal 1e versnelling	13 mm
Maximale spiraalboor-Ø in hout 2e versnelling	25 mm
maximaal draaimoment	36 Nm
maximaal draaimoment	14 Nm
Gewicht	2,6 kg
Maximale spiraalboor-Ø in staal 2e versnelling	8 mm
Kabellengte	4 m
Fabrikantnummer	BE 850-2
Maximale spiraalboor-Ø in hout 1e versnelling	40 mm
Boorhouder-spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximaal toerental 1e versnelling	1100 min <sup>-1</sup>
Producttype	Boormachine, BE 75-16