

metabo**Klopboormachine, Type: SBE780-2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	075710 SBE780-2
GTIN	4007430313454
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:****Klopbooren met hoge gebruikersbescherming.**

De klopboormachines zijn uitgerust met de Metabo S-automatic-veiligheidskoppeling. Wanneer de boor geblokkeerd is, wordt de aandrijving onmiddellijk mechanisch ontkoppeld om het terugdraaimoment voor de gebruiker te minimaliseren.

- **Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor een lange levensduur.**
- **Spindel met binnenzeskant voor schroevendraaiersbits maakt gebruik zonder boorhouder mogelijk.**
- **Vario (V)-elektronica voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden.**
- **Stelwiel voor het voorselecteren van het toerental.**
- **Robuuste drijfwerkbehuizing van gegoten aluminium voor optimale warmteafvoer en een lange levensduur.**
- **Draaibare koolborstelbrug voor maximale prestaties, zelfs bij linksom draaien, bijv. voor het losdraaien van vastzittende schroeven.**
- **Rechtsom-linksom draaien.**
- **Kabelvriendelijke kogeltule voor optimale bewegingsvrijheid tijdens het werk.**

Technische beschrijving

Maximale spiraalboor-Ø in beton	18 mm
Fabrikantnummer	SBE 780-2

Kabellengte	4 m
Verpakking	Metabox
Wattage	780 W
Maximale spiraalboor-Ø in hout	25 mm
Maximale spiraalboor-Ø in hout	40 mm
Maximaal toerental 1e versnelling	680 min ⁻¹
Maximale spiraalboor-Ø in staal	8 mm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
maximaal draaimoment	13 Nm
maximaal draaimoment	32 Nm
Energievoorziening	Netvoeding
Gewicht	2,6 kg
Maximaal toerental 2e versnelling	1900 min ⁻¹
Maximaal aantal slagen	58900 min ⁻¹
Boorhouder-spanbereik	1,5 - 13 mm
Onbelast toerental	0 - 1100 min ⁻¹
Onbelast toerental	0 min ⁻¹
Producttype	Klopboormachine