

metabo**Klopboormachine, Type: SBEV1300-2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	075710 SBEV1300-2
GTIN	4007430312723
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:****Klopbooren met hoge gebruikersbescherming.**

De klopboormachines zijn uitgerust met de Metabo S-automatic-veiligheidskoppeling. Wanneer de boor geblokkeerd is, wordt de aandrijving onmiddellijk mechanisch ontkoppeld om het terugdraaimoment voor de gebruiker te minimaliseren.

- **Herstartbeveiliging: voorkomt onbedoeld opstarten na stroomonderbreking.**
- **Inschakelbaar impulsbedrijf voor het eruit draaien van vastzittende schroeven en het aanboren op gladde oppervlakken.**
- **Stelwiel voor het voorselecteren van het toerental.**
- **Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor een lange levensduur.**
- **Spindel met binnenzeskant voor schroevendraaierbits maakt gebruik zonder boorhouder mogelijk.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC): full-wave elektronica voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden die constant blijven onder belasting.**
- **Stelwiel voor het voorselecteren van het toerental.**
- **Robuuste drijfwerkbehuizing van gegoten aluminium voor optimale warmteafvoer en een lange levensduur.**
- **Draaibare koolborstelbrug voor maximale prestaties, zelfs bij linksom draaien, bijv. voor het losdraaien van vastzittende schroeven.**
- **Rechtsom-linksom draaien.**
- **Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting.**
- **Kabelvriendelijke kogeltule voor optimale bewegingsvrijheid tijdens het werk.**
- **Koolborstelslijtage-indicator.**

Levering:

Inclusief snelspanhouder, extra handgreep, boordiepteanslag en metaBOX.

Technische beschrijving

Maximale spiraalboor-Ø in beton	22 mm
Gewicht	2,8 kg
Kabellengte	4 m
Maximaal aantal slagen	58900 min ⁻¹
Maximale spiraalboor-Ø in staal	10 mm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	16 mm
maximaal draaimoment	16 Nm
maximaal draaimoment	44 Nm
Maximaal toerental 2e versnelling	3100 min ⁻¹
Verpakking	Metabox
Fabrikantnummer	SBEV 1300-2
Wattage	1300 W
Maximaal toerental 1e versnelling	1100 min ⁻¹
Maximale spiraalboor-Ø in hout	25 mm
Maximale spiraalboor-Ø in hout	40 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Boorhouder-spanbereik	1 - 13 mm
Onbelast toerental	0 - 1100 min ⁻¹
Onbelast toerental	0 - 3100 min ⁻¹
Producttype	Klopboormachine