

**metabo****Accutap zonder accu Met Quick-systeem, Type: GBLTXBLQI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070281 GBLTXBLQI
GTIN	4061792188198
Artikelklasse	03D

**Omschrijving****Uitvoering:****Accu-boorschroefmachine met en zonder Metabo Quick-systeem.**

Het **Quick-systeem bespaart veel tijd** bij het regelmatig wisselen tussen boren en schroeven. In een paar seconden wordt de boorhouder met boor vervangen door bithouders en bits, zonder gereedschap.

De **gepatenteerde draadsnijfunctie** van de volledig ontwikkelde accu-boorschroefmachine maakt snel en ononderbroken boren en reinigen van draden mogelijk door automatisch van draairichting te veranderen.

Kies uit een **complete uitrusting** met 2 accupacks, lader en een robuuste kunststof koffer, of de **machine zonder accessoires** in de doos als u al een paar accu's hebt. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk accupacks en laders kopen. Overigens vallen alle Metabo-accu's onder **een garantie van 3 jaar**, ongeacht het aantal oplaadcycli.

Extra details zoals de heldere **led-werklamp** en de praktische **riemhaak** bieden nog meer comfort tijdens het werken.

- **Inschakelbaar impulsbedrijf voor het eruit draaien van vastzittende schroeven en het aanboren op gladde oppervlakken.**
- **Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met grotere precisie voor nauwkeurig en gevoelig werken.**
- **Snelwissel-taphouder voor de opname van tappen met vierkante en cilindrische boren.**

- **Lange levensduur en lange standtijd van de tappen dankzij intelligente draaimomentbewaking.**
- **Metabo Quick-systeem: snelle wissel van gereedschapsopname en inzetgereedschap voor flexibel werken.**
- **Unieke Metabo Brushless-motor voor hoge werksnelheid en maximale efficiëntie tijdens het boren en schroeven.**
- **Inschakelbare klopbeweging voor het losdraaien van vastzittende schroeven of het aanboren op gladde oppervlakten.**
- **Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met grotere precisie voor nauwkeurig en gevoelig werken.**
- **Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting.**
- **Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen kick-back bij het blokkeren van de boor - voor een goede bescherming van de gebruiker.**
- **Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links te bevestigen.**

Voor de zwaarste toepassingen raden we borstelloze types aan. Deze kunt u onmiddellijk herkennen aan de "BL" in de aanduiding. Ze hebben bovendien een thermische overbelastingsbeveiliging die de motor tegen oververhitting beschermt.

#### **Voordeel:**

**100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.**

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

#### **Levering:**

Inclusief snelwissel-taphouder M4-M6, M8-M12, extra handgreep en zonder accu en lader.

#### **Opmerking:**

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

## **Technische beschrijving**

Gewicht zonder accu	1,8 kg
Accuspanning	18 V
Maximale spiraalboor-Ø in hout	68 mm
Aantal inbegrepen accu's	0
Fabrikantnummer	GB 18 LTX BL Q I
Gewicht inclusief accu	2,2 kg
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Netvoeding
Maximaal draaimoment hard	130 Nm

Onbelast toerental	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Onbelast toerental	0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Maximaal draaimoment zacht	65 Nm
Typisch gebruik	Heavy Duty
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Verpakking	Metabox
Motortype	Borstelloos
Producttype	Boormachine, BE 75-16

---

## Accessoires

AccupackLi-Power Accucapaciteit 4 Ah	073870 4
AccupackLi-Power Accucapaciteit 2 Ah	073870 2
Acculader Type ASC55	073890 ASC55
AccupackLi-Power Accucapaciteit 5,2 Ah	073870 5,2