

**metabo****BoorhamerUHEV2860-2****Bestelgegevens**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bestelnummer  | 075576 UHEV2860-2 |
| GTIN          | 4007430306234     |
| Artikelklasse | 03D               |

**Omschrijving****Uitvoering:****Krachtpatzers voor hamerboren.**

De boorhamer heeft een krachtig slagwerk met een nauwkeurig pneumatisch slagmechanisme dat bij een minimale aandrukkracht stoten met maximale klopergie genereert. **Metabo Quick:** snel en zonder gereedschap van boorhouder wisselen.

Multi-hamer met 4 functies: **hamerboren, boren met twee standen en verrichten van beitelwerkzaamheden.**

- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) full-wave elektronica voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden die constant blijven onder belasting.**
- **Veiligheidskoppeling: mechanische ont koppeling van de aandrijving wanneer de boor is geblokkeerd voor veilig werken.**
- **Stelwiel voor het voorselecteren van het toerental en aantal slagen.**
- **Drijfwerk met twee versnellingen: twee boorsnelheden voor effectief boren in hout en metaal.**
- **Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor een lange levensduur.**
- **Krachtig slagwerk, precisiegelagerd in een behuizing van aluminiumlegering: duurzaam en robuust.**
- **Perfecte ergonomie dankzij het nabij de hand liggende zwaartepunt en de geoptimaliseerde greepcontour.**
- **Tegen beschadiging en stof beschermde beneden liggende omschakelaar.**
- **Herstartbeveiliging: voorkomt onbedoeld opstarten na stroomonderbreking.**
- **Vergrendelbare schakelaar voor comfortabel werken bij continu gebruik.**
- **Kabelvriendelijke kogeltule voor optimale bewegingsvrijheid tijdens het werk.**

**Levering:**

Inclusief extra handvat en boordiepteanslag. Inclusief hamerhouder en snelspanboorhouder.

**Technische beschrijving**

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Energievoorziening              | Netvoeding                |
| Slagenergie                     | 3,4 J                     |
| Wattage                         | 1100 W                    |
| Maximale spiraalboor-Ø in beton | 28 mm                     |
| Kabellengte                     | 4 m                       |
| Fabrikantnummer                 | UHEV 2860-2 Quick         |
| Gereedschapsopname vorm         | SDS Plus                  |
| Maximale spiraalboor-Ø in hout  | 35 mm                     |
| Maximale spiraalboor-Ø in hout  | 30 mm                     |
| Maximale spiraalboor-Ø in staal | 13 mm                     |
| Maximale spiraalboor-Ø in staal | 6 mm                      |
| Verpakking                      | Metabox                   |
| Maximaal aantal slagen          | 4500 min <sup>-1</sup>    |
| Gewicht                         | 3,3 kg                    |
| Onbelast toerental              | 0 - 900 min <sup>-1</sup> |
| Onbelast toerental              | 0 min <sup>-1</sup>       |
| Nominale spanning               | 230                       |
| Producttype                     | Boorhamer                 |