

**Rechte slijper, gebogen op accu, Type: GWG12V-50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077260 GWG12V-50
GTIN	4059952634166
Artikelklasse	03C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Accu-compacte slijper voor schijven van 50 mm. Toerentalvariabele triggerschakelaar en vijf verschillende snelheidsmodi zorgen voor een optimale toerentalregeling. Compact, draadloos en krachtig – de 12V-slijper voor talrijke toepassingen.

- **Hoog vermogen voor snelle werkresultaten: krachtige borstelloze motor met een groot vermogen en constant hoog draaimoment voor een hoge productiviteit.**
- **Werken zonder vermoeidheid, zelfs in krappe ruimtes: extreem licht en compact ontwerp met een kleine handgreep voor eenvoudig slijpen.**
- **Perfecte toerentalregeling voor diverse toepassingen en optimale resultaten: toerentalvariabele triggerschakelaar en vijf verschillende snelheidsmodi zorgen voor een optimale toerentalregeling.**

**Levering:**

Zonder accu en lader, 1x spantang 6 mm.

**Opmerking:**

Geschikte schuurschijven (CER) vindt u vanaf nr. 554012, reinigings- en grofreinigingsschijven onder nr. 554050; 554051; 554054 en 554055.

**Technische beschrijving**

Accuspanning	12 V
Energievoorziening	Netvoeding
Aantal inbegrepen accu's	0
Gewicht	0,53 kg
Fabrikantnummer	GWG 12V-50 S
Dodemansschakeling	nee
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 12 V
Accutype	Lithium-ion
Maximale schijf-Ø	50 mm
Toerentalbereik	5000 - 15000 min <sup>-1</sup>
maximale spantang-Ø	6 mm
Producttype	Haakse slijper