

**Accu-boorschroefmachine zonder accu FlexiClick systeem, Type: GSR1890FCS****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070107 GSR1890FCS
GTIN	4059952617428
Artikelklasse	03B

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Compacte, krachtige accu-boorschroefmachines, rechts-/linksom draaiend.**
- **Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.**
- **Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.**
- **Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.**
- **Softgrip.**

Uitbreiden met **Connectivity**-module mogelijk. Volledige flexibiliteit: Met een groot aantal verstelbare opzetstukken is het systeem **FlexiClick** de optimale oplossing voor alle werksituaties.

- **Geschikt voor moeiteloos hamerboren in beton tot 10 mm Ø.**
- **Compact en krachtig ontwerp met een koplengte van slechts 136 mm en een maximaal hard draaimoment van 64 Nm.**

**Levering:**

Inclusief L-BOXX, **zonder** accu en lader.

**Opmerking:**

Bijbehorende reserveaccu's, startersets en laders vindt u vanaf nr. 073851 en nr. 073863–073867.

**Technische beschrijving**

Toerentalbereik 1e stand	0 - 630 min <sup>-1</sup>
Fabrikantnummer	GSR 18V 19 FC
Motortype	Borstelloze motor
Typisch gebruik	Strong
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Accutype	Lithium-ion
Maximaal draaimoment hard	64 Nm
Toerentalbereik 2e stand	0 min <sup>-1</sup>
Aansluiting	Bluetooth-interface
Maximaal draaimoment zacht	36 Nm
Maximale spiraalboor-Ø in hout	68 mm
Aantal inbegrepen accu's	0
Gewicht	1,1 kg
Energievoorziening	Netvoeding
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Accuspanning	18 V
Producttype	Boorschroefmachine

## Accessoires

Li-ion-accu Accutype, accuspanning B18 V

073854 B18