

**Rechte slijper Accu, Type: GGS18V-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077267 GGS18V-20
GTIN	4059952623832
Artikelklasse	03B

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte **rechte slijper (accu-)** met borstelloze motor, overbelastingsbeveiliging en herstartbeveiliging.

Levering:

Zonder accu, zonder lader. Inclusief 2 steeksleutels SW 19.

Technische beschrijving

Gewicht	1,2 kg
Fabrikantnummer	GGG 18V20
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Netvoeding
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Elektronische toerentalkeuze	nee
Aantal inbegrepen accu's	0
maximale spantang-Ø	8 mm
Toerentalbereik	24000 min ⁻¹
Accuspanning	18 V

Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Producttype	Rechte slijper

Accessoires

Acculader Type 1880CV	073866 1880CV
Li-ion-accu Accutype, accuspanning B18 V	073854 B18