

bimos

Werkdraaistoel, kunstleder, met glijdoppen en voetring, hoog, Type: BLACK**Bestelgegevens**

Bestelnummer	965262 BLACK
GTIN	4016849943916
Artikelklasse	96B

Omschrijving**Uitvoering:**

Zitting en rugleuning met kunstlederen bekleding, comfortabel en zacht. Afwasbaar en gemakkelijk te onderhouden. Bestand tegen desinfecterende middelen en antibacterieel, PVC-vrij.

Werkdraaistoel Work-Tec Ergo: comfortabele bekleding met ergonomisch gevormde rugleuning, horizontaal gestikt, met praktische schuifhandgrepen in oranje.

Met ergonomie-pakket: synchrone techniek inclusief gewichtsregeling.

Gewichtsregeling van 45 – 120 kg.

Technische beschrijving

Rugleuning hoogte	580 mm
Zitdiepteverstelbereik	60 mm
Zittingbreedte	460 mm
Serie	Work-Tec Ergo
Uitvoering	hoge zithoogte

Zittingdiepte	470 mm
Kantelverstelling van de stoel in graden	6 graden
Rugleuning hoogteverstelbereik	60 mm
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	590 - 860 mm
Producttype	Werkdraaistoel