

Reddingstekens Nooddouche, Type: 14200

Bestelgegevens

Bestelnummer	099368 14200
GTIN	4061466103229
Artikelklasse	09V

Omschrijving

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Opmerking:

Deze borden zijn ook verkrijgbaar in een dunnere folieuitvoering (zelfklevend, dikte 0,1 mm). De noodsignalen komen overeen met de oude standaard van de technische regels ASR A1.3 en ASR A2.3. In de e-shop vindt u borden volgens de nieuwe standaard.

Technische beschrijving

Lengte	200 mm
Inhoud	1
Leveringstype	Aantal
Hoogte	200 mm
Materiaal	PVC-folie
Bevestigingstype	zelfklevend
Lichteigenschap	lang lichtgevend
Lichtsterkte na 10 minuten	0,15 cd/m ²
Lichtsterkte na 60 minuten	0,022 cd/m ²
Producttype	Reddingstekens