

Reddingstekens Nooddouche, Type: 12200

Bestelgegevens

Bestelnummer	099368 12200
GTIN	4061466103762
Artikelklasse	09V

Omschrijving

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Opmerking:

Deze borden zijn ook verkrijgbaar in een dunnere folieuitvoering (zelfklevend, dikte 0,1 mm). De noodsignalen komen overeen met de oude standaard van de technische regels ASR A1.3 en ASR A2.3. In de e-shop vindt u borden volgens de nieuwe standaard.

Technische beschrijving

Lichteigenschap	lang lichtgevend
Hoogte	200 mm
Lengte	200 mm
Materiaal	Hard-PVC kunststof
Leveringstype	Aantal
Inhoud	1
Lichtsterkte na 10 minuten	0,15 cd/m ²
Lichtsterkte na 60 minuten	0,022 cd/m ²
Producttype	Reddingstekens