

metabo**Kap- en verstekzaag 2000w, Ø 315 mm, Type: KGS315P**

Bestelgegevens

Bestelnummer	078193 KGS315P
GTIN	4003665505671
Artikelklasse	03D

Omschrijving

Uitvoering:

Afkort- en verstekzaag met **trekfunctie** en **toerentalregeling**.

- **Grote zaagcapaciteit tot 320×120 mm bij 90°.**
- **Maximale flexibiliteit bij het zagen dankzij de tafel die aan beide zijden kan worden gedraaid en een zaagkop die aan beide zijden kan worden gekanteld.**
- **Toerentalregeling voor een uitgebreide reeks toepassingen, bijv. voor het zagen van aluminium profielen en kunststoffen.**
- **Metabo Quick voor zaagbladwissel zonder gereedschap.**
- **Zachte start voor veilig werken en een lange levensduur van de motor en het drijfwerk.**
- **Enorm snijvermogen dankzij de extreem krachtige universele motor en het grote zaagblad.**
- **Grote zaagcapaciteit door trekfunctie voor brede werkstukken.**
- **Eenvoudig transport dankzij ergonomische draaggrepen en zaagkopbescherming.**
- **Optimale spaanafzuiging door een tweede afzuigpunt direct bij de interface.**
- **Vario-Constamatic (VC) full-wave elektronica voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden die vrijwel constant blijven onder belasting.**
- **Snelle en nauwkeurige instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten.**
- **Hoge, zijdelings verschuifbare aanslagen voor veilig zagen.**
- **Snelspanlijmtang voor het bevestigen van het werkstuk van boven of van voren.**
- **Geïntegreerde uittrekbare tafelstukken ter verbreding, van gegoten aluminium.**

- **Diepteanslag voor de eenvoudige productie van groeven.**
- **Alle schalen en bedieningselementen kunnen intuïtief vanuit de werkpositie worden waargenomen en bediend.**

Levering:

Hardmetaalzaagblad (84 tanden), 2 geïntegreerde tafelstukken ter verbreding, materiaalklem, overgangstuk 35/58 mm.

Opmerking:

Zie voor geschikte cirkelzaagbladen 584004 – 593930.

Technische beschrijving

Zaagblad-boring-Ø	30 mm
Gewicht	27,2 kg
Hoogte	365 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Kabellengte	2,1 m
Maximale snijdiepte 90°	120 mm
Maximaal toerental	4100 min ⁻¹
Zaagblad-Ø	315 mm
Maximale hellingshoek links	46 graden
Wattage	1600 W
Breedte	765 mm
Maximale verstekhoek links	47 graden
Maximale verstekhoek rechts	60 graden
Maximale hellingshoek rechts	46 graden
Fabrikantnummer	KGS 315 Plus
Lengte	950 mm
Maximale snijdiepte 45°	76 mm
Snedebreedte	320 / 223 mm
Productnaamattribuut	Ø 315 mm
Producttype	Zaag

