

Garant**SOMT 120508 PDER, HB7730, Type: GGG****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214880 GGG
GTIN	4045197608666
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

versterkte plaatdikte voor zeer hoge verspaningseisen. Bescherming tegen slijtage door uiterst moderne coating.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding f_z per tand: 0,2 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,2 mm
Type	GGG
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	SOMT 120508 PDER
Soort	HB7730
Snijmateriaal	HM

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		