

metabo**Accu-reciprozaag zonder accu, Type: SSE18LTXBL****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078223 SSE18LTXBL
GTIN	4061792172524
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:**

Krachtige accu-reciprozaag met een laag gewicht en een gebogen softgrip-handgreep voor een hoog werkcomfort.

- **Brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie.**
- **Zonder gereedschap verstelbare diepteanslag.**
- **Vario (V)-elektronica voor het werken met op het materiaal afgestemd aantal slagen.**
- **Het zaagblad kan 180° worden gedraaid voor comfortabel bovenhands werken.**
- **Metabo Quick voor zaagbladwissel zonder gereedschap.**
- **Inschakelbare pendelslag.**

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Zonder accu en lader, in doos.

Opmerking:

Reciprozaagbladen vindt u vanaf nr. 588600.

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – nr. 073890.

Technische beschrijving

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Maximale vibratie volgens EN	27,5 m/s ²

Aantal pendelbewegingen	0 - 2700 min ⁻¹
Gewicht	3,1 kg
Accucapaciteit	5,2 Ah
Aantal inbegrepen accu's	2
Fabrikantnummer	SSE 18 LTX BL
Energievoorziening	Netvoeding
Slaglengte	32 mm
Accutype	Lithium-ion
Accuspanning	18 V
Verpakking	Metabox
Producttype	Zaag

Accessoires

AccupackLi-Power Accucapaciteit 2 Ah	073870 2
AccupackLi-Power Accucapaciteit 5,2 Ah	073870 5,2
Acculader Type ASC55	073890 ASC55
AccupackLi-Power Accucapaciteit 4 Ah	073870 4