

metabo**SSEP 1400 MVT (606178500) Reciprozaag, Type: SSEP1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078222 SSEP1400
GTIN	4007430292995
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:**

Krachtige reciprozaag met 1400 W en een constant aantal slagen voor de zwaarste toepassingen.

- **Inschakelbare 3-traps pendelslag voor optimale zaagprestaties in elk materiaal.**
- **Het zaagblad kan 180° worden gedraaid voor comfortabel bovenhands werken.**
- **Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerde massacompensatie om de trillingen te verminderen.**

Levering:

Inclusief transportkoffer, zaagblad.

Opmerking:

Reciprozaagbladen vindt u vanaf nr. 588600.

Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN	12,9 m/s ²
Slaglengte	32 mm
Fabrikantnummer	SSEP 1400 MVT
Netspanning	230 V
Wattage	1400 W
Netfrequentie	50 Hz
Aantal pendelbewegingen	0 - 2800 min ⁻¹
Bijzonderheid	Metabo Quick

Verpakking	Transportkoffer
Antivibratiesysteem	ja
Gewicht	4,6 kg
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Zaag