

**Reciprozaagbladen, set, Omschrijving: 955CHC-E****Bestelgegevens**

Bestelnummer	588700 955CHC-E
GTIN	4059952534558
Artikelklasse	54B

Omschrijving**Uitvoering:**

Reciprozaagbladen **voor metaal**. Nauwkeurige, rechte sneden met de langste standtijd in dikke staalprofielen of gietijzeren pijpen. Ideaal voor sloopwerkzaamheden.

Opmerking:

Hardmetalen zaagbladen: verminder het aantal slagen, werk zonder oscillatie, gebruik koelvloeistoffen.

Technische beschrijving

Zaagbladmateriaal	HM
Plaatdikte (geperforeerde plaat)	4-12 mm
Bladlengte	150 mm
Metalen profiel (open)	< 100 mm
Tandsteek	3 mm
Snedetype	rechte snede fijn
Aantal bladen	1
geoptimaliseerd voor materiaal	Beton
Producttype	Reciprozaagblad