

Garant**Adapterplaat voor XTRIC-opzetbek mobiel, voor bekbreedte b: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	361293 125
GTIN	4067263708070
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

Gehard en geslepen. Inclusief bevestigingsbouten.

Voordeel:

Aanwezige NC-spanklemmen van GARANT of Allmatic kunnen met XTRIC-opzetbekken worden gebruikt.

Toepassing:

Voor opname van XTRIC-opzetbek maat 125

Materiaal:

Gehard staal.

T.b.v.:

Opzetbekken nr. 363010 125 tot 363037 125.

Technische beschrijving

Lengte l	91 mm
Geschikt voor kleurcode	Titan
Geschikt voor kleurcode	LC
Geschikt voor kleurcode	Duo Plus
Geschikt voor kleurcode	LC-GARANT
Geschikt voor kleurcode	LCV125G

Geschikt voor kleurcode	HiPo
Geschikt voor kleurcode	NC8
Geschikt voor kleurcode	Duo
Geschikt voor kleurcode	TC
Geschikt voor kleurcode	HOLEX NC
Geschikt voor kleurcode	Titan2/TitanSense
Hoogte h	20,5 mm
Producttype	Adapterplaat