



Reciprozaagbladen, set, Omschrijving: 1255CHC-E



Bestelgegevens

Bestelnummer	588700 1255CHC-E
GTIN	4059952534619
Artikelklasse	54B

Omschrijving

Uitvoering:

Reciprozaagbladen **voor metaal**. Nauwkeurige, rechte sneden met de langste standtijd in dikke staalprofielen of gietijzeren pijpen. Ideaal voor sloopwerkzaamheden.

Opmerking:

Hardmetalen zaagbladen: verminder het aantal slagen, werk zonder oscillatie, gebruik koelvloeistoffen.

Technische beschrijving

Snedetype	rechte snede fijn
Plaatdikte (geperforeerde plaat)	4-12 mm
Tandsteek	3 mm
Bladlengte	300 mm
Zaagbladmateriaal	HM
geoptimaliseerd voor materiaal	Beton
Metalen profiel (open)	< 250 mm
Aantal bladen	1
Producttype	Reciprozaagblad