



Hoekfrees 90° MECH17, met boring, Ø D / Zeff: 80/6mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227655 80/6
GTIN	4960664579297
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

gegroefde wisselplaten voor gereduceerde snijkrachten en vibraties. Naar verhouding zijn grotere ingrijpingsbreedtes a_e bij een gelijke snijdiepte a_p mogelijk.

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	32 mm
Totale lengte L_{totaal}	85 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	59 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 1704
ISO-code wisselplaat	BDMT 170408
Wisselplaatschroef	229709 (T15; 3,5 Nm)
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	6
Snijkant-Ø D_c	80 mm
Aantal wisselplaten	24
Schachtuitvoering	met boring

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	nee
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229709
-------------	--------