

**TNMG 160408, Soort: CCX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251474 CCX
GTIN	4960664900404
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

TNMG 160408 CCX Soort: CCX  
Spaanbreker: PP  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 210 - 450 m/min

**Technische beschrijving**

Soort	CCX
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	continu
Snijmateriaal	CERMET
Spaanbreker	PP
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	210 - 450 m/min

Aantal wisselingen/snijanten	6
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,05 - 0,35 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Coating	gecoat
Producttype	Wisselplaat voor het draaien