


WNMG 080408, Soort: CCX

Bestelgegevens

Bestelnummer	252014 CCX
GTIN	4960664901159
Artikelklasse	25E

Omschrijving

WNMG 080408 CCX Soort: CCX
 Spaanbreker: PP
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,35 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 210 - 450 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	PP
Snijmateriaal	CERMET
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snedeccondities	continu
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	210 - 450 m/min
Coating	gecoat

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,05 - 0,35 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	6
Soort	CCX
Producttype	Wisselplaat voor het draaien