

**CC.T 060204, Soort: CCX**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260092 CCX
GTIN	4960664911202
Artikelklasse	25E

## Omschrijving

CC.T 060204 CCX Soort: CCX  
Spaanbreker: PP  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,1 - 0,8 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 310 m/min

## Technische beschrijving

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 310 m/min
Spaanbreker	PP
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Tolerantie	M
Soort	CCX
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snij materiaal	CERMET

Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 0,8 mm
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	CC.T 060202
Coating	gecoat
Snedeccondities	continu
Producttype	Wisselplaat voor het draaien