

**CC.T 09T304, Soort: CCX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260097 CCX
GTIN	4960664911226
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CC.T 09T304 CCX Soort: CCX
 Spaanbreker: PP
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,1 - 0,8 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 310 m/min

Technische beschrijving

Soort	CCX
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 310 m/min
Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	PP
Hoofdtoepassing	P

Snijdiepte a_p	0,1 - 0,8 mm
Snijmateriaal	CERMET
Coating	gecoat
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien