

**VBMT 160408, Soort: CCX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261184 CCX
GTIN	4960664912155
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

VBMT 160408 CCX Soort: CCX  
Spaanbreker: PP  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 140 - 300 m/min

**Technische beschrijving**

Snedecondities	continu
Snijmateriaal	CERMET
Soort	CCX
ISO-code wisselplaat	VBMT160408
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
Aantal wisselingen/snijanten	2
Spaanbreker	PP

Hoekradius	0,8 mm
Coating	gecoat
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 1 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien