

**DCMT 11T308, Soort: CCX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260387 CCX
GTIN	4960664911592
Artikelklasse	25E

Omschrijving**Technische beschrijving**

Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	CERMET
Coating	gecoat
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	PP
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	DCMT11T308
Hoofdtoepassing	P

Soort	CCX
Sneedecondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 370 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien