

**VBMT 160404, Soort: CCX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261182 CCX
GTIN	4960664912148
Artikelklasse	25E

Omschrijving

VBMT 160404 CCX Soort: CCX
Spaanbreker: PP
Snijdiepte a_p : 0,1 - 1 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 140 - 300 m/min

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	VBMT160404
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
Aantal wisselingen/snijanten	2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm

Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Spaanbreker	PP
Coating	gecoat
Soort	CCX
Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Snijmateriaal	CERMET
Producttype	Wisselplaat voor het draaien