

**DC.T 11T304, Soort: CCX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260386 CCX
GTIN	4960664911585
Artikelklasse	25E

Omschrijving**Technische beschrijving**

Aantal wisselingen/snikanten	2
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Tolerantie	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	PP
Snij snelheid v _c Hoofdtoepassing	150 - 370 m/min
Snijmateriaal	CERMET
Soort	CCX
Snedecondities	continu

Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	DCMT11T304
Producttype	Wisselplaat voor het draaien