

**CNMG 120404, Soort: CA315****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250210 CA315
GTIN	4960664798469
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	CA315
Hoofdtoepassing	K
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	KG
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 350 m/min
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snijanten	4

Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien