


CNMG 120408, Soort: CA315

Bestelgegevens

Bestelnummer	250212 CA315
GTIN	4960664798476
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Spaanbreker	KG
Snedecoördinaten	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snijcanten	4
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Hoofdtoepassing	K
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Coating	gecoat
Soort	CA315
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 350 m/min

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien